

Mahr**Didelis komparatorius Millimes, \pm matavimo intervalas / padalos: 120/1 μ m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

434675 120/1

GTIN

4059192014711

Produktų klasė

43A

Aprašymas**Modelis:**

Uždaras matuoklis su safyro guoliais, ypač tvirtas, tinkamas naudoti gamyboje. Trumpa reversinė eiga dėl mikrometrinio sraigto, esančio ant rutulinės kreipiančiosios. **Nejautrus šoninėms jėgoms.** Korpusas iš vieno ruošinio, labai tvirtas ir tikslus. **Perdavimo svirtis suveikia perkrovos momentu ir taip apsaugo nuo smūgių. Pastovi matavimo jėga** dėl strypinės spyruoklės. **Laisva eiga** patogiam detalių įdėjimui.. Pakėlimo mygtukas arba vielinis pakėlimo lynas (specialus priedas). **Aiškiai įskaitoma skalė. 2 tolerancijų rodyklės** leistinos paklaidos nustatymui.

Mechaninis komparatorius **Groß-Millimes**. Labai didelis, todėl labai gerai įskaitoma apvalioji skalė.

Paskirtis:

Kaip palyginamasis matuoklis tiek serijinių, tiek vienetinių dalių kontrolei.

Tiekimo sudėtis:

Su vieliniu pakėlimo lynu.

Techninis aprašymas

Kalibravimas

C3

Laisva eiga	4 mm
Plotis	125 mm
Padalos vertė	1 μ m
Jungiamojo antgalio \varnothing h6	28 mm
Matavimo jėga	3,5 N
Aukštis	34 mm
Ilgis	212 mm
\pm Matavimo diapazonas	120 μ m
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Komparatorius

Paslaugos

KalibravimasKomparatorius Tipas FZ	023180 FZ
DAkkS kalibravimasKomparatorius Tipas FZ	023190 FZ

Priedai

Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Vielos kėliklis Ilgis 500 mm	434930 500
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Vielos kėliklis Ilgis 140 mm	434930 140
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28

Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Nulenkiamas liestukas	434912
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24