

**Mahr****Indukcinis linijinio matuoklio liestukas įkišamas, Tipas: 1300MA****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434750 1300MA
GTIN	4059192016432
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Indukcinis linijinis matavimo liestukas, tinkamas Mahr arba Tesa pusiniams tilteliams. Labai tvirtas, su rutuliniais guoliais ir geležies – nikelio lydinio ekranu, apsaugančiu nuo elektromagnetinio poveikio. Labai aukštas linijiškumas visame matavimo diapazone. Vakuuminis ištraukimas.

**Funkcija:**

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrū iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Paskirtis:**

Naudojamas universaliai visiems tiksliams matavimams, ypač tinka gamybos cechuose ir dirbtuvėse.

Kištukine jungtimi prijungiamas tiesiogiai prie liestuko – idealiai tinka matavimo įrenginiams.

**Tiekimo sudėtis:**

Su naudojimo instrukcija, prijungimo laidu (2,5 m).

**Priedai pasirinktinai:**

Spyruoklės matavimo jėgos reguliavimui, laido ilgintuvas.

**Techninis aprašymas**

Nukrypimas nuo linijos, kai $\pm 1,0$ mm	1,5 $\mu$ m
Suderinamumas	Mahr
Atsikartojimas	0,1 $\mu$ m
Nukrypimas nuo linijos, kai $\pm 0,5$ mm	0,4 $\mu$ m
Matavimo ribos (diapazonas)	$\pm 2$ mm

Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške	0,75 ±0,15 N
Gamintojo pavadinimas	P 1300MA
IP apsaugos klasė	IP 64
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Antgaliai