

Mitutoyo

Skaitmeninis-analoginis indikatorius Padala 0,0005 mm., Matavimo intervalas: 60mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

434651 60

GTIN

4946368500461

Produktų klasė

44A

Aprašymas

Modelis:

Nuskaitymas be klaidų iš didelio skaitmeninio ekrano su analogine skale. **Maitinamas iš elektros tinklo, todėl tinka ilgalaikiams matavimams.** Tvirtas metalinis korpusas, tiksliai įmontuota matavimo ašis.

Funkcija:

- **Viršijus leistinas tolerancijas, pasikeičia spalva.**
- **MAX / MIN vertės užlaikymo funkcija.**
- **Didžiausios vertės kaupiklis (nereikia ieškoti virsmo taško).**
- **Nulinio taško rodmuo, pvz., tolerancijos matavimams.**
- **Matavimo krypties pakeitimas.**
- **Nuotolinio valdymo galimybė ir duomenų perdavimas išoriniams įrenginiams.**
- **Nuotolinio valdymo pultas (specialus priedas).**

Tiekimo sudėtis:

Su elektros laidu maitinimo blokui 220 V / 9 V / 500 mA.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498430, nuotolinio valdymo pultas, Digimatic Presetter.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	C1
Jungiamojo antgalio \varnothing h6	8 mm
Matavimo jėga	$\leq 2,5$ N
Padalos vertė, pasirenkama	0,001 / 0,0005 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,0025 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm	023000 100
DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm	023010 100

Priedai

Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Nulenkiamas liestukas	434912
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2

Prijungimo kabelis Tipas USB2	498430 USB2
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Prijungimo kabelis Tipas D1	498430 D1
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Prijungimo kabelis Tipas D2	498430 D2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100