

Mahr**Indukcinis linijinio matuoklio liestukas įkišamas, Tipas: 1300TA****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 434750 1300TA |
| GTIN | 4059192016470 |
| Produktų klasė | 43A |

Aprašymas**Modelis:**

Indukcinis linijinis matavimo liestukas, tinkamas Mahr arba Tesa pusiniams tilteliams. Labai tvirtas, su rutuliniais guoliais ir geležies – nikelio lydinio ekranu, apsaugančiu nuo elektromagnetinio poveikio. Labai aukštas linijiškumas visame matavimo diapazone. Vakuuminis ištraukimas.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Naudojamas universaliai visiems tiksliams matavimams, ypač tinka gamybos cechuose ir dirbtuvėse.

Kištukine jungtimi prijungiamas tiesiogiai prie liestuko – idealiai tinka matavimo įrenginiams.

Tiekimo sudėtis:

Su naudojimo instrukcija, prijungimo laidu (2,5 m).

Priedai pasirinktinai:

Spyruoklės matavimo jėgos reguliavimui, laido ilgintuvas.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------|
| Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške | 0,75 ±0,15 N |
| Atsikartojimas | 0,1 μm |
| Suderinamumas | Tesa |
| Matavimo ribos (diapazonas) | ±2 mm |
| Nukrypimas nuo linijos, kai ±0,5 mm | 1 μm |

| | |
|--|-------------------------|
| Nukrypimas nuo linijos, kai $\pm 1,0$ mm | 3 μ m |
| Gamintojo pavadinimas | P 1300TA |
| IP apsaugos klasė | IP 64 |
| Kalibravimas | Kainos reikia teirautis |
| Produkto rūšis | Antgaliai |