

Mahr

Svirtiniai indikatoriai su horizontaliu laikrodžiu, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm, Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso Ø: 0,4/28mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	436355 0,4/28
GTIN	4059192013196
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.

Svirtiniai indikatoriai su **horizontaliai pritvirtinta skale**.

Mahr – matuoklis su rubino guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Matavimo svirties atrama - šakutė pagaminta iš vieno ruošinio, todėl labai tikslios eigos, neįsimagnetina. **1/100 padalos vertė**.

Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

Tiekimo sudėtis:

Su užspaudžiamu antgaliu Ø 8 mm.

Priedai pasirinktinai:

Kvadratinis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, šarnyrinis matavimo stovas Nr. 359680.

Atsarginė dalis:

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

Pastaba:

Papildoma informacija DIN 2270: padalos vertė 0,01 – nuokrypio amplitudė 10 μm , bendra nuokrypio amplitudė 13 μm , matavimo verčių variacijos 3 μm . **Padalos vertė 0,002/0,001** – nuokrypio amplitudė 2 μm , bendra nuokrypio amplitudė 4 μm , matavimo verčių variacijos 2 μm .

Techninis aprašymas

Matavimo jėga	0,2 N
Korpuso \varnothing	28 mm
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties	0,4 mm
Bendra nuokrypio amplitudė f_{viso}	13 μm
Padalos vertė	0,01 mm
Nuokrypio amplitudė f_e	10 μm
Matavimo verčių variacijos f_u	3 μm
Pakreipimo ribos	2×110 laipsniai
Jungiamojo antgalio \varnothing h6	8 mm
Liestuko ilgis	14,5 mm
Matavimo rutulio \varnothing	2 mm
Norma	DIN 2270
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C5
Produkto rūšis	Svirtinis indikatorius

Paslaugos

DAkS kalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023340 ANALOG
KalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023330 ANALOG

Priedai

Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm Matavimo rutulio \varnothing 1 mm	436371 1
---	----------

Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm Matavimo rutulio Ø 2R mm	436371 2R
Šarnyrinis laikrodinio indikatoriaus laikikliai Veikimo spindulys 120 mm	359680 120
Centruojantis laikiklis Tipas	436512
Keturbriaunis mažojo liestuko laikiklis	436510
Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm Matavimo rutulio Ø 2 mm	436371 2
Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm Matavimo rutulio Ø 3 mm	436371 3