



## Mechaninis prispaudiklis



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

370129

GTIN

4020772552046

Produktų klasė

37B

### Aprašas

#### Aprašymas:

- Korpusas iš juodinto plieno.
- Užspaudimo įvorė (keičiama) iš tvirto aliuminio. Užspaudimo eiga 0,3 mm.
- Nulinio taško fiksavimo sistemai ZeroClamp paruoštos tvirtinimo kiaurymės ir posūkių kampo indeksavimas. Tinkamas fiksavimo varžtas Nr. 360025 18M6.
- Tvirtinti galima prispaudikliais, T formos bazavimo kaladėlėmis arba nulinio taško fiksavimo sistemoje.

#### Paskirtis:

Sudėtiniam detalės briaunų užspaudimui apdirbant iš 5-ių pusių. Detalės šablonas įfrezuojamas į prispaudiklį mažiausiai 2 mm gylyje. Puikiai tinka plonasienėms medžiagoms. Prispaudiklius galima nufrezuoti iki 42 mm.

Išorinis spyruoklinės įvorės Ø D: 99 mm

Užspaudimo Ø D<sub>1</sub>: 23 mm

Išorinis Ø D<sub>A</sub>: 117 mm

Ø E: 106 mm

Ø F: 102 mm

Atstumas tarp kiaurymių G: 80 mm

Modelis: Nulinio taško fiksavimo sistema

## Techninis aprašymas

Modelis	Nulinio taško fiksavimo sistema
Tipas	6375M
Išorinis spyruoklinės įvorės Ø D	99 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	23 mm
Išorinis Ø D <sub>A</sub>	117 mm
Ø E	106 mm
Ø F	102 mm
Atstumas tarp kiaurymių G	80 mm
Kojos aukštis H <sub>1</sub>	15 mm
6-briaunio aukštis H <sub>2</sub>	35 mm
H <sub>3</sub>	56 mm
Bendras aukštis H <sub>4</sub>	106 mm
K	13 mm
Griovelio matmuo L	8K7 mm
Centravimo Ø M	25 mm
Centravimo sriegis N	M12
Medžiaga	juodintas plienas

## Priedai

Keičiama užspaudimo įvorė Išorinis Ø D 149 mm	370131 149
Keičiama užspaudimo įvorė Išorinis Ø D 99 mm	370131 99
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 18M16	360025 18M16