

Mahr**Svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm, Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso Ø: 0,1/40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	436421 0,1/40
GTIN	4059192013653
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.

2/1000 padalos vertė.

Mahr – matuoklis su rubino guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Matavimo svirties atrama - šakutė pagaminta iš vieno ruošinio, todėl labai tikslios eigos, neįsimagnetina.

Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

Tiekimo sudėtis:

Su užspaudžiamu antgaliu Ø 8 mm.

Priedai pasirinktinai:

Kvadratinis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, šarnyrinis matavimo stovas Nr. 359680.

Atsarginė dalis:

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,002 mm
Matavimo jėga	0,2 N
Bendra nuokrypio amplitudė f_{viso}	4 μm
Matavimo verčių variacijos f_u	2 μm
Korpuso \varnothing	40 mm
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties	0,1 mm
Nuokrypio amplitudė f_e	3 μm
Pakreipimo ribos	2×110 laipsniai
Jungiamojo antgalio \varnothing h6	8 mm
Liestuko ilgis	14,5 mm
Matavimo rutulio \varnothing	2 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C5
Produkto rūšis	Svirtinis indikatorius

Paslaugos

DAkKS kalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023340 ANALOG
KalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023330 ANALOG

Priedai

Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm Matavimo rutulio \varnothing 2R mm	436371 2R
Keturbriaunis mažojo liestuko laikiklis	436510
Centruojantis laikiklis Tipas	436512
Atsarginis stiklas svirtiniam matuokliui išorinis \varnothing 40 mm	436328 40

Jungiamasis antgalis svirtiniam matuokliui Koto Ø h6 4 mm

436311 4

Šarnyrinis laikrodinio indikatoriaus laikikliai Veikimo spindulys 120 mm

359680 120

Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm
Matavimo rutulio Ø 1 mm

436371 1

Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm
Matavimo rutulio Ø 3 mm

436371 3

Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm
Matavimo rutulio Ø 2 mm

436371 2

Jungiamasis antgalis svirtiniam matuokliui Koto Ø h6 8 mm

436311 8