



Kompaktiškas prispaudiklis Monobloc, Iškyša A: 34mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370150 34
GTIN	4045197312877
Produktų klasė	39K

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas prispaudiklis vertikaliam užspaudimui

Priedai pasirinktinai:

Žr. Nr. 370350–370560.

Pastaba:

tvirtinimo varžtai Nr. 370450 – 370470 neįeina į komplektą.

Techninis aprašymas

Užveržimo aukštis S	0 - 80 mm
maksimali užspaudimo jėga	16 kN
Iškyša A	34 mm
Aukštis H	89 mm
Plotis B	40 mm
Ilgis l	108 mm
maksimalus sukimo momentas	80 Nm
Serija	monobloc

Produkto rūšis

Kompaktiškas prispaudiklis

Priedai

Užveržimo raktas SW 11 Monobloc, Duo ir grandininiam prispaudikliui

370350