

Mahr**Svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm, Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso Ø: 0,1/28mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 436421 0,1/28 |
| GTIN | 4059192013646 |
| Produktų klasė | 43A |

Aprašymas**Modelis:**

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.

2/1000 padalos vertė.

Mahr – matuoklis su rubino guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Matavimo svirties atrama - šakutė pagaminta iš vieno ruošinio, todėl labai tikslios eigos, neįsimagnetina.

Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

Tiekimo sudėtis:

Su užspaudžiamu antgaliu Ø 8 mm.

Priedai pasirinktinai:

Kvadratinis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, šarnyrinis matavimo stovas Nr. 359680.

Atsarginė dalis:

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| Korpuso \varnothing | 28 mm |
| Padalos vertė | 0,002 mm |
| Matavimo ribos priklausomai nuo krypties | 0,1 mm |
| Nuokrypio amplitudė f_e | 3 μ m |
| Matavimo verčių variacijos f_u | 2 μ m |
| Matavimo jėga | 0,15 N |
| Bendra nuokrypio amplitudė f_{viso} | 4 μ m |
| Pakreipimo ribos | 2×110 laipsniai |
| Jungiamojo antgalio \varnothing h6 | 8 mm |
| Liestuko ilgis | 14,5 mm |
| Matavimo rutulio \varnothing | 2 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Matavimo prietaisai | analoginis |
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Kalibravimas | C5 |
| Produkto rūšis | Svirtinis indikatorius |

Paslaugos

| | |
|---|---------------|
| DAkKS kalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG | 023340 ANALOG |
| KalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG | 023330 ANALOG |

Priedai

| | |
|---|----------|
| Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm Matavimo rutulio \varnothing 2 mm | 436371 2 |
| Keturbriaunis mažojo liestuko laikiklis | 436510 |
| Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm Matavimo rutulio \varnothing 1 mm | 436371 1 |

| | |
|--|------------|
| Jungiamasis antgalis svirtiniam matuokliui Koto Ø h6 4 mm | 436311 4 |
| Jungiamasis antgalis svirtiniam matuokliui Koto Ø h6 8 mm | 436311 8 |
| Šarnyrinis laikrodinio indikatoriaus laikikliai Veikimo spindulys 120 mm | 359680 120 |
| Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm Matavimo rutulio Ø 3 mm | 436371 3 |
| Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm Matavimo rutulio Ø 2R mm | 436371 2R |
| Centruojantis laikiklis Tipas | 436512 |