

HOLEX**Svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 13,5 mm, Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso Ø: 0,4/29mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	436341 0,4/29
GTIN	4045197204257
Produktų klasė	42C

Aprašymas**Modelis:**

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.

Su 1/100 padalos verte.

HOLEX – nebrangus modelis su matavimo rutuliu iš HM.

Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

Tiekimo sudėtis:

Papildomai užspaudžiamas antgalis Ø 4 mm.

Su užspaudžiamu antgaliu Ø 8 mm.

Priedai pasirinktinai:

Kvadratinis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, šarnyrinis matavimo stovas Nr. 359680.

Atsarginė dalis:

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

Pastaba:

Papildoma informacija DIN 2270: padalos vertė 0,01 – nuokrypio amplitudė 10 µm, bendra nuokrypio amplitudė 13 µm, matavimo verčių variacijos 3 µm.

Techninis aprašymas

Matavimo jėga	0,15 N
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties	0,4 mm
Korpuso Ø	29 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Pakreipimo ribos	2×110 laipsniai
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Liestuko ilgis	13,5 mm
Matavimo rutulio Ø	2 mm
Norma	DIN 2270
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C5
Produkto rūšis	Svirtinis indikatorius

Paslaugos

DAkS kalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023340 ANALOG
KalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023330 ANALOG

Priedai

Šarnyrinis laikrodinio indikatoriaus laikikliai Veikimo spindulys 120 mm	359680 120
Keturbriaunis mažojo liestuko laikiklis	436510
Centruojantis laikiklis Tipas	436512
Kietlydinio liestukas, antgalio ilgis 13,5 mm Matavimo rutulio Ø 2 mm	436361 2

Jungiamasis antgalis svirtiniam matuokliui Koto Ø h6 4
mm

436311 4

Jungiamasis antgalis svirtiniam matuokliui Koto Ø h6 8
mm

436311 8