

**Mitutoyo**
**Tikslusis vidmatis su indikatoriumi, Matavimo intervalas: 160-250 mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	435202 160-250
GTIN	4946368612546
Produktų klasė	44A

## Aprašymas

### Modelis:

Savaime išscentruojantis vidmatis su trijų taškų tvirtinimu. Prietaiso laikiklis ir laikroдинis indikatorius matiniai, chromuoti. Laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių plastikiniu korpusu. Rankų apsauga palaiko pastovią prietaiso laikiklio temperatūrą. Skirtingo ilgio, keičiamomis matavimo ašimis ir tarpiniais žiedais galima nustatyti skirtingą kiaurymės. Matavimo kaištis su HM rutuliniu liestuku.

### Paskirtis:

Lyginamasis matuoklis kiaurymių Ø tikslumo, apvalumo ir cilindriškumo patikrinimui.

### Tiekimo sudėtis:

Su laikroдинiu indikatoriumi Nr. 432050, dyd. 10/58 su 1/100 mm padalos verte.

Kalibravimas: C1

Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus: 0,5 μm

Matavimo gylis: 250 mm

Liestukų skaičius: 6

Centravimo lėkštelės plotis: 90 mm

## Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	160 - 250 mm
Matavimo gylis	250 mm
Liestukų skaičius	6

Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 µm
Centravimo lėkštelės plotis	90 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C4
Kalibravimas	C1
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

### Paslaugos

Kalibravimas Vidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 800 mm	013520 800
Kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	013210 10
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940

### Priedai

Laikroдинis indikatorius Matavimo intervalas / korpuso Ø 10/58 mm	432050 10/58
Adapteris 2 tvirtinimo taškų kiaurymių matuokliams 1 vnt. Tipas 90-300	439914 90-300