

HOLEX

Svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 13,5 mm, Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso Ø: 0,4/40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	436341 0,4/40
GTIN	4045197204264
Produktų klasė	42C

Aprašymas

Modelis:

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.

Su 1/100 padalos verte.

HOLEX – nebrangus modelis su matavimo rutuliu iš HM.

Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

Tiekimo sudėtis:

Papildomai užspaudžiamas antgalis Ø 4 mm.

Su užspaudžiamu antgaliu Ø 8 mm.

Priedai pasirinktinai:

Kvadratinis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, šarnyrinis matavimo stovas Nr. 359680.

Atsarginė dalis:

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

Pastaba:

Papildoma informacija DIN 2270: padalos vertė 0,01 – nuokrypio amplitudė 10 µm, bendra nuokrypio amplitudė 13 µm, matavimo verčių variacijos 3 µm.

Techninis aprašymas

Korpuso Ø	40 mm
Matavimo jėga	0,15 N
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties	0,4 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Pakreipimo ribos	2×110 laipsniai
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Liestuko ilgis	13,5 mm
Matavimo rutulio Ø	2 mm
Norma	DIN 2270
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C5
Produkto rūšis	Svirtinis indikatorius

Paslaugos

KalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS kalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023340 ANALOG

Priedai

Centruojantis laikiklis Tipas	436512
Keturbriaunis mažojo liestuko laikiklis	436510
Kietlydinio liestukas, antgalio ilgis 13,5 mm Matavimo rutulio Ø 2 mm	436361 2
Šarnyrinis laikrodinio indikatoriaus laikikliai Veikimo spindulys 120 mm	359680 120

Jungiamasis antgalis svirtiniam matuokliui Koto \varnothing h6 4 mm

436311 4

Jungiamasis antgalis svirtiniam matuokliui Koto \varnothing h6 8 mm

436311 8