

**Mitutoyo**
**Tikslųjų vidmačių rinkinys su indikatoriumi, Matavimo ribos: 18-150 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	435206 18-150
GTIN	4946368613406
Produktų klasė	44A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Savaime išscentruojantis vidmatis su trijų taškų tvirtinimu. Prietaiso laikiklis ir laikroдинis indikatorius matiniai chromuoti. Laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių plastikiniu korpusu. Rankų apsauga palaiko pastovią prietaiso laikiklio temperatūrą. Skirtingo ilgio, keičiamomis matavimo ašimis ir tarpiniais žiedais galima nustatyti skirtingą kiaurymės. Matavimo kaištis su HM rutuliniu liestuku.

**Paskirtis:**

Lyginamasis matuoklis kiaurymių  $\varnothing$  tikslumo, apvalumo ir cilindriškumo patikrinimui.

**Tiekimo sudėtis:**

Su laikroдинiu indikatoriumi Nr. 432050, dyd. 10/58 su 1/100 mm padalos verte.  
3 tikslieji vidmačiai Nr. 435202, papildomai su matavimo kaiščiu, ilgintuvu ir matavimo disku.

Kalibravimas: C1

Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus: 0,5  $\mu$ m

Matavimo gylis: 100 - 150 mm

Vidmačių kiekis: 3

Liestukų skaičius: 26

Matavimo diskų kiekis: 4

**Techninis aprašymas**

Vidmačių kiekis	3
-----------------	---

Matavimo ribos (diapazonas)	18 - 150 mm
Liestukų skaičius	26
Matavimo diskų kiekis	4
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	0,5 µm
Matavimo gylis	100 - 150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S9
Kalibravimas	C1
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

## Paslaugos

Kalibravimas Laikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	013210 10
Kalibravimo/ Tikslųjų vidmačių rinkinys Matavimo ribos 18-150 mm	011290 18-150
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
Kalibravimas Tikslųjų vidmačių rinkinys Matavimo ribos 18-150 mm	020580 18-150
Kalibravimas Laikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10

## Priedai

Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 6,3 mm Žiedo plotis 2 mm	435230 2
Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 6,3 mm Žiedo plotis 3 mm	435230 3
Ilgintuvas (50 mm)	435210
Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 6,3 mm Žiedo plotis 0,5 mm	435230 0,5
Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 5,3 mm Žiedo plotis 0,5 mm	435220 0,5
	435202 50-150

Tikslusis vidmatis su indikatoriumi Matavimo intervalas  
50-150 mm

Tikslusis vidmatis su indikatoriumi Matavimo intervalas  
35-60 mm

435202 35-60

Reguliavimo žiedas ,vidinis Ø 5,3 mm Žiedo plotis 1 mm

435220 1

Laikroдинis indikatorius Matavimo intervalas / korpuso Ø  
10/58 mm

432050 10/58

Reguliavimo žiedas, vidinis Ø 6,3 mm Žiedo plotis 1 mm

435230 1

Tikslusis vidmatis su indikatoriumi Matavimo intervalas  
18-35 mm

435202 18-35