

**Garant**

**Svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm, Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso Ø: 0,4/40mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	436190 0,4/40
GTIN	4045197422088
Produktų klasė	41C

**Aprašymas****Modelis:**

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.

**Padalos vertė 1/100.**

**GARANT** – matuoklis su rubino guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Ypač tiksli atraminės matavimo svirties eiga, neįsimagnetina.

**Paskirtis:**

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant spindulinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

**Tiekimo sudėtis:**

Su užspaudžiamu antgaliu Ø 8 mm.

**Priedai pasirinktinai:**

Kvadratinis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, šarnyrinis matavimo stovas Nr. 359680.

**Atsarginė dalis:**

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

**Pastaba:**

**Papildoma informacija DIN 2270: padalos vertė 0,01** – nuokrypio amplitudė 10 µm, bendra nuokrypio amplitudė 13 µm, matavimo verčių variacijos 3 µm.

**Techninis aprašymas**

Korpuso Ø	40 mm
Matavimo jėga	0,15 N
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties	0,4 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Pakreipimo ribos	2×110 laipsniai
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Liestuko ilgis	14,5 mm
Matavimo rutulio Ø	2 mm
Norma	DIN 2270
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C5
Produkto rūšis	Svirtinis indikatorius

**Paslaugos**

DAkS kalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023340 ANALOG
KalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023330 ANALOG

**Priedai**

Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm Matavimo rutulio Ø 1 mm	436371 1
Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm Matavimo rutulio Ø 2 mm	436371 2
Atsarginis stiklas svirtiniam matuokliui Išorinis Ø 40 mm	436328 40
Keturbriaunis mažojo liestuko laikiklis	436510

Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm Matavimo rutulio Ø 3 mm	436371 3
Centruojantis laikiklis Tipas	436512
Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm Matavimo rutulio Ø 2R mm	436371 2R
Šarnyrinis laikrodinio indikatoriaus laikikliai Veikimo spindulys 120 mm	359680 120