

**Mahr****Svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm, Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso Ø: 0,8/40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	436301 0,8/40
GTIN	4059192013608
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.

**Su 1/100 padalos verte.**

**Mahr** – matuoklis su rubino guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Matavimo svirties atrama - šakutė pagaminta iš vieno ruošinio, todėl labai tikslios eigos, neįsimagnetina.

**Paskirtis:**

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant spindulinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

**Tiekimo sudėtis:**

Su užspaudžiamu antgaliu Ø 8 mm.

**Priedai pasirinktinai:**

Kvadratinis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, šarnyrinis matavimo stovas Nr. 359680.

**Atsarginė dalis:**

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

**Pastaba:**

**Papildoma informacija DIN 2270: padalos vertė 0,01** – nuokrypio amplitudė 10 µm, bendra nuokrypio amplitudė 13 µm, matavimo verčių variacijos 3 µm.

**Techninis aprašymas**

Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo jėga	0,15 N
Korpuso Ø	40 mm
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties	0,8 mm
Pakreipimo ribos	2×110 laipsniai
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Matavimo rutulio Ø	2 mm
Norma	DIN 2270
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C5
Produkto rūšis	Svirtinis indikatorius

**Paslaugos**

KalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS kalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023340 ANALOG

**Priedai**

Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm Matavimo rutulio Ø 2R mm	436371 2R
Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm Matavimo rutulio Ø 3 mm	436371 3
Atsarginis stiklas svirtiniam matuokliui Išorinis Ø 40 mm	436328 40
Jungiamasis antgalis svirtiniam matuokliui Koto Ø h6 4 mm	436311 4

Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm Matavimo rutulio Ø 2 mm	436371 2
Keturbriaunis mažojo liestuko laikiklis	436510
Centruojantis laikiklis Tipas	436512
Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm Matavimo rutulio Ø 1 mm	436371 1
Jungiamasis antgalis svirtiniam matuokliui Koto Ø h6 8 mm	436311 8
Šarnyrinis laikrodinio indikatoriaus laikikliai Veikimo spindulys 120 mm	359680 120