

GIROD

Svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 12,5 mm, Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso Ø: 0,4/40mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	436200 0,4/40
GTIN	2050001040039
Produktų klasė	46Q

Aprašymas**Modelis:**

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.

Su 1/100 padalos verte.

GIROD – matuoklis su rubino guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Tvirtas korpusas, nejautrus magnetiniams laukams. **Pagaminta Šveicarijoje.**

Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

Tiekimo sudėtis:

Su užspaudžiamu antgaliu Ø 8 mm.

Priedai pasirinktinai:

Kvadratinis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, šarnyrinis matavimo stovas Nr. 359680.

Atsarginė dalis:

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

Pastaba:

Papildoma informacija DIN 2270: padalos vertė 0,01 – nuokrypio amplitudė 10 µm, bendra nuokrypio amplitudė 13 µm, matavimo verčių variacijos 3 µm.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties	0,4 mm
Korpuso Ø	40 mm
Matavimo jėga	0,15 N
Pakreipimo ribos	2×110 laipsniai
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Liestuko ilgis	12,5 mm
Matavimo rutulio Ø	2 mm
Norma	DIN 2270
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C5
Produkto rūšis	Svirtinis indikatorius

Paslaugos

DAkS kalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023340 ANALOG
KalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023330 ANALOG

Priedai

Keturbriaunis mažojo liestuko laikiklis	436510
Centruojantis laikiklis Tipas	436512
Kietlydinio liestukas Matavimo antgalio ilgis 12,5 mm Matavimo rutulio Ø 2 mm	436210 2
Šarnyrinis laikrodinio indikatoriaus laikikliai Veikimo spindulys 120 mm	359680 120