

HOLEX**MK pereinamoji įvorė, MK išorinis / vidinis: 3/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	343530 3/4
GTIN	4045197295194
Produktų klasė	32X

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

Pereinamoji įvorė (vidinis kūgis didesnis už išorinį).**Standartas:**Ähnlich **DIN 2187**.**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis	240 mm
Išorinis Ø	48 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	91 mm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė