

Garant
Spiralinis grąžtas su kietlydinio plokšte, be dangos, Ø DC h8: 4,2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	121150 4,2
GTIN	4045197041050
Produktų klasė	11E

Aprašymas
Modelis:

Su prilituota kietlydinio plokšte. Tiksliai nušlifluota viršūnė. Kotas su plokščiomis išėmomis tvirtinimui užspaudžiamose įvorėse.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	28 mm
Nominalusis Ø D _c	4,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,07 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Bendras ilgis L	63 mm
Norma	DIN 8037
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	21,7 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HM K20
Smailas kampas	118 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be

Produkto rūšis

Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Al >10 % Si	tinka	140 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
CuZn	tinka	140 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		