

**MK pereinamoji įvorė, MK išorinis / vidinis: 4/5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	343530 4/5
GTIN	4045197295200
Produktų klasė	32X

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

Pereinamoji įvorė (vidinis kūgis didesnis už išorinį).

Standartas:

Ähnlich **DIN 2187**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	300 mm
Išorinis Ø	63 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	112 mm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė