


**T formos kaladėlė, M12, T formos griovelio nominalus dydis: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370540 16
GTIN	4020772080167
Produktų klasė	35A

Aprašymas**Paskirtis:**

Naudojamos kartu su smeigėmis.

Standartas:

DIN 508

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.9.

Pastaba:

Pilna apkrova galima tik įsukus smeigę per **visą** sriegio gylį.

Techninis aprašymas

Aukštis k	9 mm
T griovelio nominalus dydis	16 mm
Ilgis	25 mm
Plotis e	25 mm
Plotis a	15,7 mm
Tipas	508

Norma	DIN 508
Sriegio dydis	M12
su sriegiu	taip
Medžiaga	Iš termiškai pagerinto plieno.
Stiprumo klasė	10
Produkto rūšis	Bazavimo kaladėlė