

**Reguliuojamas prispaudiklis, Griovelio plotis a: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370680 16
GTIN	4020772070298
Produktų klasė	35A

Aprašymas**Modelis:**

Prispaudikliai – dažyti. Užspaudimo aukštis tolygiai reguliuojamas atraminiu varžtu (be užspaudimo svirties).

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plienas, varžtų tvirtumas 8.8 ir 10.9 (priklauso nuo dydžio).

Tiekimo sudėtis:

Su atraminiu varžtu ir T formos griovelio varžtu DIN 787 (Nr. 375300).

Techninis aprašymas

Griovelio ilgis f	45 mm
Griovelio plotis a	16 mm
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300	dyd. 1616125
Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio	26 mm
Prispaudimo aukštis h	13 - 48 mm
Ilgis l	125 mm

Plotis B	50 mm
Aukštis H	25 mm
Tipas	6314V
Produkto rūšis	Užspaudimo plokštelė