

MK kūginis laikiklis precizinis modelis, MK / gręžimo patrono kūgis: 5/18



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 342600 5/18 |
| GTIN | 4045197308689 |
| Produktų klasė | 33A |

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintas ir nušlifuotas. Mažas spindulinis mušimas išlieka net ir ilgai dirbant, nes ant grūdinto paviršiaus neįsispaudžia drožlės, o lengvi smūgiai nepalieka jokių įrėžų. Su MK kotu ir išstūmikliu.

Preciziškai nušlifuotas tvirtinimo kotas, labai mažas radialinis mušimas, rekomenduojamas savaime užsiveržiančiam gręžimo griebtuvui Nr. 341000. Kotai taip pat tinka sutrumpintam B18 griebtuvo kūgiui (kūgis \varnothing 17,431 mm): Gręžimo griebtuvas Nr. 341000, 341010 ir 341250.

Paskirtis:

Gręžimo patrono tvirtinimui gręžtuvuose, tekinimo staklėse bei kituose įrenginiuose.

Standartas:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Gręžimo patrono kūgis DIN 238 | B 18 |
| Morzės kūgio MK dydis | 5 |
| Kūgio \varnothing D | 17,78 mm |
| Produkto rūšis | Gręžimo patrono laikiklis |