

**Reguliuojamas prispaudiklis, Griovelio plotis a: 18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370680 18
GTIN	4020772070304
Produktų klasė	35A

Aprašymas**Modelis:**

Prispaudikliai – dažyti. Užspaudimo aukštis tolygiai reguliuojamas atraminiu varžtu (be užspaudimo svirties).

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plienas, varžtų tvirtumas 8.8 ir 10.9 (priklauso nuo dydžio).

Tiekimo sudėtis:

Su atraminiu varžtu ir T formos griovelio varžtu DIN 787 (Nr. 375300).

Techninis aprašymas

T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300	dyd. 1816125
Griovelio plotis a	18 mm
Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio	26 mm
Griovelio ilgis f	45 mm
Prispaudimo aukštis h	13 - 46 mm
Ilgis l	125 mm

Plotis B	50 mm
Aukštis H	25 mm
Tipas	6314V
Produkto rūšis	Užspaudimo plokštelė