


**T formos kaladėlė, M8, T formos griovelio nominalus dydis: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370520 12
GTIN	4020772140304
Produktų klasė	35A

**Aprašymas****Paskirtis:**

Naudojamos kartu su smeigėmis.

**Standartas:**

**DIN 508**

**Apdirbama medžiaga:**

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.9.

**Pastaba:**

Pilna apkrova galima tik įsukus smeigę per **visą** sriegio gylį.

**Techninis aprašymas**

T griovelio nominalus dydis	12 mm
Aukštis	14 mm
Ilgis	18 mm
Plotis e	18 mm
Aukštis k	7 mm
Plotis a	11,7 mm

Tipas	508
Norma	DIN 508
Sriegio dydis	M8
su sriegiu	taip
Medžiaga	Iš termiškai pagerinto plieno.
Stiprumo klasė	10
Produkto rūšis	Bazavimo kaladėlė