

**Micromag magnetinis filtras, Maksimalus magnetinės traukos stiprumas: 4kg****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	084362 4
GTIN	2050001738530
Produktų klasė	08Q

Aprašymas**Modelis:**

Magnetinis filtras, skirtas įmontuoti į mašinų ir įrenginių aušinimo skysčio ir tepalo kontūrą.

Paskirtis:

Patikimai ir nekenkiant aplinkai atskirti magnetines sudedamąsias dalis aušinimo skysčio, tepalo ir šildymo kontūruose, pvz.: staklėse, perdirbimo ir hidraulinėse sistemose. Per kelias sekundes specialus griebtukas Nr. 4363 nuvalo užterštą branduolį.

Nereikia utilizuoti filtro medžiagos. Esant pilnai apkrovai išleidimo vožtuvas sureguliuoja srautą ir – apsaugo nuo užsikimšimo.

Techninis aprašymas

BSP prijungimo sriegis	1.1/2 in
maksimalus magnetinės traukos stiprumas	4 kg
Svoris	9,5 kg
Gamintojo pavadinimas	MM20
Išorinis aukštis	605 mm

Išorinis Ø	135 mm
Produkto rūšis	Filtras

Priedai

Micromag griebtukas	084363
---------------------	--------