


**T formos kaladėlė, M14, T formos griovelio nominalus dydis: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370550 16
GTIN	4020772080051
Produktų klasė	35A

Aprašymas**Paskirtis:**

Naudojamos kartu su smeigėmis.

Standartas:

DIN 508

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.9.

Pastaba:

Pilna apkrova galima tik įsukus smeigę per **visą** sriegio gylį.

Techninis aprašymas

Aukštis k	9 mm
Ilgis	25 mm
Plotis e	25 mm
Aukštis	18 mm
T griovelio nominalus dydis	16 mm
Plotis a	15,7 mm

Tipas	508
Norma	DIN 508
Sriegio dydis	M14
su sriegiu	taip
Medžiaga	Iš termiškai pagerinto plieno.
Stiprumo klasė	10
Produkto rūšis	Bazavimo kaladėlė