

HOLEX**Prailginta MK pereinamoji įvorė, MK išorinis / vidinis: 4/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	343520 4/2
GTIN	4045197295132
Produktų klasė	32X

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

Pereinamoji įvorė (vidinis kūgis mažesnis už išorinį).

Standartas:

Ähnlich **DIN 2187**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	215 mm
Išorinis Ø	30 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	91 mm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė