


**T formos kaladėlė, M8, T formos griovelio nominalus dydis: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370520 14
GTIN	4020772140328
Produktų klasė	35A

Aprašymas**Paskirtis:**

Naudojamos kartu su smeigėmis.

Standartas:

DIN 508

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.9.

Pastaba:

Pilna apkrova galima tik įsukus smeigę per **visą** sriegio gylį.

Techninis aprašymas

Ilgis	22 mm
Aukštis	16 mm
Aukštis k	8 mm
Plotis e	22 mm
T griovelio nominalus dydis	14 mm
Plotis a	13,7 mm

Tipas	508
Norma	DIN 508
Sriegio dydis	M8
su sriegiu	taip
Medžiaga	Iš termiškai pagerinto plieno.
Stiprumo klasė	10
Produkto rūšis	Bazavimo kaladėlė