



Neaustinės medžiagos ritinys 0,4×40 m, Panaudojimo sritys: OIL



Užsakymo data

Užsakymo numeris	084377 OIL
GTIN	2050001710628
Produktų klasė	08J

Aprašymas

Modelis:

Neaustinė medžiaga sugerianti alyvą ir chemikalus **ypač gerai sugerianti (iki 20 kartų daugiau nei pačios svoris), todėl žymiai sumažėja atliekų ir tuo pačiu reikia mažiau išlaidų jų utilizavimui.** Neaustinės medžiagos iš 100% polipropileno ir **tinka beveik visiems chemikalams sugerti.** Darbo aplinka žymiai švaresnė ir saugesnė, ant žemės nebelieka nei skysčių, nei granulių likučių. **Skirtingų spalvų sistema, kad lengviau būtų atskirti servetėles pagal naudojimo paskirtį.** Produktai su užrašu **OIL** sugeria tik alyvą (pvz.: kai reikia atskirti alyvą ir vandenį arba naudojimui lauko sąlygomis). Produktai su užrašu **UNI** sugeria visus skysčius (pvz.: alyvą, vandenį, chemikalus).

Rulonai, visi kas 50 cm skersai perforuoti.

Servetėlės ir rulonai **neplyštantys, sustiprinti, dvigubos struktūros**, itin gerai sugeriantys.

Tinka naudoti ir ant grindų. Nesivelia.

Techninis aprašymas

Panaudojimo sritys	OIL
Spalva	mėlyna
maksimalus sugėrimo kiekis	162 l

Komplektas vnt. / dėžutėje	2
Produkto rūšis	Tvarsčių vilna