

Garant**VHM-NC centravimo grąžtas 142° susuktas spirale, TiAlN, Ø DC h6: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	121110 10
GTIN	4045197038777
Produktų klasė	11E

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai **centruota viršūnė**. **Centravimo kiaurymė** lengvai išgręžiama ir yra **labai tikslios formos**. Tvirtas, nes trumpa darbinė dalis.

≥Ø 6 mm su įpjova HB.

Paskirtis:

Su viršūnės kampu **142°**, todėl vėliau naudojamo grąžto pjovimo briaunos lengvai įsigilina.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės Ø (o ne grąžto išorinį Ø).

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,03 mm/aps,
Nominalusis Ø D _c	10 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	24 mm
Koto tolerancija	h6
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis Ø	h6

Smailas kampas	142 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	260 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	240 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	65 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
CuZn	tinka	200 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		