



Reguliuojamas prispaudiklis pažemintas, Griovelio plotis a: 22mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370685 22
GTIN	4020772074661
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Pagerintos kokybės plienas lakuotas, varžtų tvirtumas 8.8.

Paskirtis:

Norint pasiekti **minimalų užspaudimo aukštį, prispaudiklį reikia apsukti.**

Tiekimo sudėtis:

Su atraminiu varžtu ir T formos griovelio varžtu DIN 787 (Nr. 375300).

Techninis aprašymas

Pakopos aukštis A ₁	12 mm
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300	dyd. 2220160
Griovelio ilgis f	60 mm
Pakopos gylis A ₂	15 mm
Griovelio plotis a	22 mm
Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio	30 mm

Prispaudimo aukštis h	16 - 77 mm
Ilgis l	160 mm
Plotis B	60 mm
Aukštis H	30 mm
Tipas	6314AV
Produkto rūšis	Užspaudimo plokštelė