



## Reguliuojamas prispaudiklis pažemintas, Griovelio plotis a: 14mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370685 14
GTIN	4020772074623
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

**Modelis:**

Pagerintos kokybės plienas lakuotas, varžtų tvirtumas 8.8.

**Paskirtis:**

Norint pasiekti **minimalų užspaudimo aukštį, prispaudiklį reikia apsukti.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su atraminiu varžtu ir T formos griovelio varžtu DIN 787 (Nr. 375300).

### Techninis aprašymas

Griovelio plotis a	14 mm
Pakopos gylis A <sub>2</sub>	10 mm
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300	dyd. 1412100
Pakopos aukštis A <sub>1</sub>	8 mm
Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio	21 mm
Griovelio ilgis f	40 mm

Prispaudimo aukštis h	10 - 46 mm
Ilgis l	100 mm
Plotis B	40 mm
Aukštis H	20 mm
Tipas	6314AV
Produkto rūšis	Užspaudimo plokštelė

---

## Priedai

Užveržimo rankena Griovelio plotis a 12 mm	370750 12
--	-----------