

## MK kūginis laikiklis precizinis modelis, MK / gręžimo patrono kūgis: 3/18



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	342600 3/18
GTIN	4045197308610
Produktų klasė	33A

### Aprašymas

#### Modelis:

**Užgrūdintas ir nušlifuotas.** Mažas spindulinis mušimas išlieka net ir ilgai dirbant, nes ant grūdinto paviršiaus neįsispaudžia drožlės, o lengvi smūgiai nepalieka jokių įrėžų. Su MK kotu ir išstūmikliu.

**Preciziškai nušlifuotas** tvirtinimo kotas, labai mažas radialinis mušimas, rekomenduojamas savaime užsiveržiančiam gręžimo griebtuvui Nr. 341000. Kotai taip pat tinka sutrumpintam B18 griebtuvo kūgiui (kūgis  $\varnothing$  17,431 mm): Gręžimo griebtuvas Nr. 341000, 341010 ir 341250.

#### Paskirtis:

Gręžimo patrono tvirtinimui gręžtuvuose, tekinimo staklėse bei kituose įrenginiuose.

#### Standartas:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Techninis aprašymas

Morzės kūgio MK dydis	3
Gręžimo patrono kūgis DIN 238	B 18
Kūgio $\varnothing$ D	17,78 mm
Produkto rūšis	Gręžimo patrono laikiklis