


**T formos kaladėlė, M8, T formos griovelio nominalus dydis: 18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370520 18
GTIN	4020772153472
Produktų klasė	35A

Aprašymas**Paskirtis:**

Naudojamos kartu su smeigėmis.

Standartas:

DIN 508

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.9.

Pastaba:

Pilna apkrova galima tik įsukus smeigę per **visą** sriegio gylį.

Techninis aprašymas

Aukštis k	10 mm
Aukštis	20 mm
Plotis e	28 mm
Ilgis	28 mm
T griovelio nominalus dydis	18 mm
Plotis a	17,7 mm

Tipas	508
Norma	DIN 508
Sriegio dydis	M8
su sriegiu	taip
Medžiaga	Iš termiškai pagerinto plieno.
Stiprumo klasė	10
Produkto rūšis	Bazavimo kaladėlė