

**Reguliuojamas prispaudiklis, išlenktas, Griovelio plotis a: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370720 10
GTIN	4020772071271
Produktų klasė	35A

Aprašymas**Modelis:**

Prispaudikliai – dažyti. Užspaudimo aukštis tolygiai reguliuojamas atraminiu varžtu (be užspaudimo svirties).

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plienas, varžtų tvirtumas 8.8 ir 10.9 (priklauso nuo dydžio).

Tiekimo sudėtis:

Su atraminiu varžtu ir T formos griovelio varžtu DIN 787 (Nr. 375300).

Techninis aprašymas

Griovelio ilgis f	32 mm
Griovelio plotis a	10 mm
Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio	36 mm
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300	dyd. 101080
Prispaudimo aukštis h	22 - 46 mm
Aukštis H	15 mm

Ilgis I	100 mm
Plotis B	11 mm
Tipas	6316V
Produkto rūšis	Užspaudimo plokštelė