

HOLEX**Kūginis laikiklis su priveržimo sriegiu, MK / Gręžimo patrono kūgis: 3/16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	342700 3/16
GTIN	4045197294944
Produktų klasė	32X

Aprašymas**Modelis:**

Užgrūdintas ir nušlifluotas. Mažas radialinis mušimas išlieka net ir ilgai dirbant, nes ant grūdinto paviršiaus neįsispaudžia drožlės, o lengvi smūgiai nepalieka jokių įrėžų.

Precizinis modelis su MK kotu ir vidiniu priveržimo sriegiu.

Paskirtis:

Gręžimo patrono tvirtinimui tekinimo staklėse su Morzės kūgiu.

Standartas:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Techninis aprašymas

Gręžimo patrono kūgis DIN 238	B 16
Kūgio Ø D	15,733 mm
Vidinis priveržimo sriegis	M12
Morzės kūgio MK dydis	3
Produkto rūšis	Gręžimo patrono laikiklis