


**T formos kaladėlė, M16, T formos griovelio nominalus dydis: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370560 20
GTIN	4020772080181
Produktų klasė	35A

**Aprašymas****Paskirtis:**

Naudojamos kartu su smeigėmis.

**Standartas:**

**DIN 508**

**Apdirbama medžiaga:**

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.9.

**Pastaba:**

Pilna apkrova galima tik įsukus smeigę per **visą** sriegio gylį.

**Techninis aprašymas**

T griovelio nominalus dydis	20 mm
Aukštis	24 mm
Ilgis	32 mm
Plotis e	32 mm
Aukštis k	12 mm
Plotis a	19,7 mm

Tipas	508
Norma	DIN 508
Sriegio dydis	M16
su sriegiu	taip
Medžiaga	Iš termiškai pagerinto plieno.
Stiprumo klasė	10
Produkto rūšis	Bazavimo kaladėlė