

**HOLEX****Prailginta MK pereinamoji įvorė, MK išorinis / vidinis: 5/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	343520 5/4
GTIN	4045197295163
Produktų klasė	32X

**Aprašymas****Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

**Pereinamoji įvorė** (vidinis kūgis mažesnis už išorinį).

**Standartas:**

Ähnlich **DIN 2187**.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis	300 mm
Išorinis Ø	48 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	137 mm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė