

**Reguliuojamas prispaudiklis, išlenktas, Griovelio plotis a: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370720 12
GTIN	4020772071288
Produktų klasė	35A

Aprašymas**Modelis:**

Prispaudikliai – dažyti. Užspaudimo aukštis tolygiai reguliuojamas atraminiu varžtu (be užspaudimo svirties).

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plienas, varžtų tvirtumas 8.8 ir 10.9 (priklauso nuo dydžio).

Tiekimo sudėtis:

Su atraminiu varžtu ir T formos griovelio varžtu DIN 787 (Nr. 375300).

Techninis aprašymas

Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio	44 mm
Griovelio ilgis f	40 mm
Griovelio plotis a	12 mm
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300	dyd. 1212100
Prispaudimo aukštis h	28 - 58 mm
Aukštis H	20 mm

Ilgis I	125 mm
Plotis B	14 mm
Tipas	6316V
Produkto rūšis	Užspaudimo plokštelė