



Reguliuojamas prispaudiklis pažemintas, Griovelio plotis a: 18mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370685 18
GTIN	4020772074647
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Pagerintos kokybės plienas lakuotas, varžtų tvirtumas 8.8.

Paskirtis:

Norint pasiekti **minimalų užspaudimo aukštį, prispaudiklį reikia apsukti.**

Tiekimo sudėtis:

Su atraminiu varžtu ir T formos griovelio varžtu DIN 787 (Nr. 375300).

Techninis aprašymas

Pakopos gylis A ₂	12,5 mm
Griovelio ilgis f	45 mm
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300	dyd. 1816125
Pakopos aukštis A ₁	10 mm
Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio	26 mm
Griovelio plotis a	18 mm

Prispaudimo aukštis h	13 - 56 mm
Ilgis l	125 mm
Aukštis H	25 mm
Plotis B	50 mm
Tipas	6314AV
Produkto rūšis	Užspaudimo plokštelė

Priedai

Užveržimo rankena Griovelio plotis a 16 mm	370750 16
--	-----------