

**Reguliuojamas prispaudiklis, Griovelio plotis a: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370680 10
GTIN	4020772070267
Produktų klasė	35A

**Aprašymas****Modelis:**

Prispaudikliai – dažyti. Užspaudimo aukštis tolygiai reguliuojamas atraminiu varžtu (be užspaudimo svirties).

**Apdirbama medžiaga:**

Pagerintos kokybės plienas, varžtų tvirtumas 8.8 ir 10.9 (priklauso nuo dydžio).

**Tiekimo sudėtis:**

Su atraminiu varžtu ir T formos griovelio varžtu DIN 787 (Nr. 375300).

**Techninis aprašymas**

Griovelio ilgis f	30 mm
Griovelio plotis a	10 mm
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300	dyd. 101080
Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio	15 mm
Prispaudimo aukštis h	8 - 32 mm
Ilgis l	80 mm

Plotis B	30 mm
Aukštis H	15 mm
Tipas	6314V
Produkto rūšis	Užspaudimo plokštelė