

**Reguliuojamas prispaudiklis, išlenktas, Griovelio plotis a: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370720 16
GTIN	4020772071301
Produktų klasė	35A

Aprašymas**Modelis:**

Prispaudikliai – dažyti. Užspaudimo aukštis tolygiai reguliuojamas atraminiu varžtu (be užspaudimo svirties).

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plienas, varžtų tvirtumas 8.8 ir 10.9 (priklauso nuo dydžio).

Tiekimo sudėtis:

Su atraminiu varžtu ir T formos griovelio varžtu DIN 787 (Nr. 375300).

Techninis aprašymas

T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300	dyd. 1616125
Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio	51,5 mm
Griovelio plotis a	16 mm
Griovelio ilgis f	50 mm
Prispaudimo aukštis h	36 - 71 mm
Aukštis H	25 mm

Ilgis I	160 mm
Plotis B	18 mm
Tipas	6316V
Produkto rūšis	Užspaudimo plokštelė