

Kroeplin
Längenmesstechnik

Išorinis liestukas su laikrodine skale, Matavimo ribos: 0-20 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	438550 0-20
GTIN	2050001036759
Produktų klasė	46Q

Aprašas

Aprašymas:

1 fiksuotas ir 1 judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. Judraus liestuko atsilenkimas perduodamas laikrodiniam indikatoriui. Matavimo rezultatas matomas iškart. Apsaugos laipsnis **IP65**.

Paskirtis:

Greitam išorinių išdrožų, sienelių storio, plieno lakštų, vamzdžių, plėvelių ir t. t. matavimui.

Norma: Gamykliniai standartai

Kalibravimas: C7

IP apsaugos klasė: IP 65

Padalos vertė: 0,01 mm

Leistina paklaida: 0,03 mm

Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø: 1,5 mm

Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis): 80 mm

Indikatoriaus Ø: 60 mm

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 20 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	80 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø	1,5 mm
Indikatoriaus Ø	60 mm

IP apsaugos klasė	IP 65
Leistina paklaida	0,03 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Kalibravimas	C7
Produkto rūšis	Išorinis spartusis liestukas

Paslaugos

Kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas	013850
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas	011320