

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik

## Spartusis vidmatis, Matavimo ribos: 5-15mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	438950 5-15
GTIN	2050001661616
Produktų klasė	46Q

### Aprašymas

#### Modelis:

1 fiksuotas ir 1 judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. Judraus liestuko atsilenkimas perduodamas laikrodiniam indikatoriui. Matavimo rezultatas matomas iškart.

#### Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	5 - 15 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	35 mm
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø	0,6 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Maksimalus griovelio gylis	2,3 mm
minimalus griovelio plotis	0,8 mm
Leistina paklaida	0,015 mm
Indikatoriaus Ø	65 mm
Kalibravimas	C7

IP apsaugos klasė	IP 65
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	sparčiajam vidmačiui

## Paslaugos

Kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas Tipas S	023450 S
DAkKS kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas Tipas S	023460 S