

Kroepelin
Längenmesstechnik

Skaitmeninis spartusis vidmatis, Matavimo ribos: 2,5-12,5 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	438974 2,5-12,5
GTIN	2050001055187
Produktų klasė	46Q

Aprašas

Aprašymas:

1 fiksuotas ir 1 judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. **Skaitmeninis absoliučiosios vertės rodmuo.** Įvedus **išankstinio nustatymo vertes** galima sekti bet kurios vertės nuokrypius.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081556 dyd. LR3., naudojimo instrukcija.

Priedai:

Duomenų perdavimo laido adapteris Nr. 498954 dyd. A2, duomenų perdavimo laidas Nr. 497440.

Norma: Gamykliniai standartai

Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai

Sąsaja: USB sąsaja

Sąsaja: Digimatic sąsaja

IP apsaugos klasė: IP 67

Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Padalos vertė: 0,005 mm

Leistina paklaida: 0,015 mm

Atkartojamumas: 0,005 mm

Įjovimo briaunos spindulys: 0,1 mm

minimalus griovelio plotis: 0,4 mm

Maksimalus griovelio gylis: 0,7 mm

Techninis aprašymas

minimalus griovelio plotis	0,4 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	2,5 - 12,5 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	12 mm
Maksimalus griovelio gylis	0,7 mm
Pjovimo briaunos spindulys	0,1 mm
Atkartojamumas	0,005 mm
Matavimo jėga	0,8 - 1,2 N
Leistina paklaida	0,015 mm
Baterijų kiekis	1
Prekės Nr., kartu su baterijomis / akumuliatoriais	081561 LR3
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė	IP 67
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	C7
Produkto rūšis	Spartieji vidmačiai

Paslaugos

Kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas	013850
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas	011320

Priedai

Prijungimo kabelis Tipas D2	497440 D2
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975

Siųstuvas Tipas S2	498966 S2
Prijungimo kabelis Tipas D1	497440 D1
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelis Tipas USB2	497440 USB2
Šarminiai mangano akumuliatoriai Tarptautinis dydis LR3	081556 LR3
Sąsajos adapteris Tipas A2	498954 A2