

**Reguliuojamas prispaudiklis, išlenktas, Griovelio plotis a: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370720 22
GTIN	4020772071325
Produktų klasė	35A

Aprašymas**Modelis:**

Prispaudikliai – dažyti. Užspaudimo aukštis tolygiai reguliuojamas atraminiu varžtu (be užspaudimo svirties).

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plienas, varžtų tvirtumas 8.8 ir 10.9 (priklauso nuo dydžio).

Tiekimo sudėtis:

Su atraminiu varžtu ir T formos griovelio varžtu DIN 787 (Nr. 375300).

Techninis aprašymas

T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300	dyd. 2220160
Griovelio plotis a	22 mm
Griovelio ilgis f	70 mm
Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio	59 mm
Prispaudimo aukštis h	43 - 92 mm
Aukštis H	30 mm

Ilgis I	200 mm
Plotis B	22 mm
Tipas	6316V
Produkto rūšis	Užspaudimo plokštelė