

Kroepelin
Längenmesstechnik

Spartusis stormatis su laikrodiniu indikatoriumi vamzdžiams, Matavimo ribos: 0-20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	438560 0-20
GTIN	2050001036773
Produktų klasė	46Q

Aprašymas

Modelis:

1 fiksuotas ir 1 palenkiamas liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. Palenkiamo liestuko atsilenkimas perduodamas laikrodiniam indikatoriui. Matavimo rezultatas matomas iškart.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 20 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	80 mm
minimalus kiaurymės Ø	10 mm
Indikatoriaus Ø	65 mm
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø	1,5 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Leistina paklaida	0,03 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis

Kalibravimas	C7
Produkto rūšis	Išoriniai greitieji liestukai

Paslaugos

Kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas Tipas S	023450 S
DAkKS kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas Tipas S	023460 S