

**Stormatis, Matavimo ribos: 0-10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	438205 0-10
GTIN	2050001059567
Produktų klasė	46C

Aprašymas**Modelis:**

Spartusis stormatis su pakėlimo svirtimi (matavimo jėga nepriklauso nuo naudotojo), kišeninio formato. Lengvos konstrukcijos rėmas, lakuotas. Matavimo plokštumos grūdintos ir šlifuotos.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 10 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo plokštumos Ø	10 mm
Išnešimas	50 mm
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	0,015 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Produkto rūšis	Spartusis stormatis
Matavimo prietaisai	analoginis
Kalibravimas	C6

PaslaugosDAkKS kalibravimasSpartusis stormatis Maksimalios
matavimo ribos 30

023430 30

KalibravimasStormatis Maksimalios matavimo ribos 200

023420 200