

Kroepelin
Längenmesstechnik**Spartusis stormatis su laikrodiniu indikatoriumi vamzdžiams, Matavimo ribos: 0-50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	438560 0-50
GTIN	2050001036780
Produktų klasė	46Q

Aprašymas**Modelis:**

1 fiksuotas ir 1 palenkiamas liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. Palenkiamo liestuko atsilenkimas perduodamas laikrodiniam indikatoriumi. Matavimo rezultatas matomas iškart.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,05 mm
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø	3 mm
Indikatoriaus Ø	66 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	169 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 50 mm
minimalus kiaurymės Ø	12 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Leistina paklaida	0,05 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis

Kalibravimas	C7
Produkto rūšis	Išoriniai greitieji liestukai

Paslaugos

Kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas Tipas S	023450 S
DAkKS kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas Tipas S	023460 S