

**Stormatis, Matavimo ribos: 0-10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	438210 0-10
GTIN	4045197204356
Produktų klasė	42C

Aprašymas**Modelis:**

Spartusis stormatis su pakėlimo svirtimi (matavimo jėga nepriklauso nuo naudotojo), kišeninio formato. Lengvos konstrukcijos rėmas, lakuotas. Matavimo plokštumos grūdintos ir šlifotos. Matavimo plokštumos pritrintos.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 10 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	0,02 mm
Matavimo plokštumos Ø	10 mm
Išnešimas	30 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Produkto rūšis	Spartusis stormatis
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C6

Paslaugos

KalibravimasStormatis Maksimalios matavimo ribos 200	023420 200
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10
DAkKS kalibravimasSpartusis stormatis Maksimalios matavimo ribos 30	023430 30